

**DC.T 070204, Laji: PDL010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260382 PDL010
GTIN	4960664882502
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DC.T 070204 PDL010 Laji: PDL010
lastunmurtaja: AP
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 1 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	N
Pinnoitus	pinnoitettu
lastunmurtaja	AP
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1 mm
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Toleranssi	G
Laji	PDL010
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT070204
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 400 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä