


**CC.T 09T304, Laji: PDL010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260097 PDL010
GTIN	4960664882472
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CC.T 09T304 PDL010 Laji: PDL010
lastunmurtaja: AP
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 1 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 400 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
lastunmurtaja	AP
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Toleranssi	G
Pinnoitus	pinnoitettu

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 400 m/min
Pääkäyttöalue	N
Laji	PDL010
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä