


**CC.T 060202, Laji: PDL010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260091 PDL010
GTIN	4960664882441
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CC.T 060202 PDL010 Laji: PDL010  
lastunmurtaja: AP  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 400 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 400 m/min
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,

ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 1 mm
Laji	PDL010
Toleranssi	G
lastunmurtaja	AP
Pääkäyttöalue	N
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä