

**DC.T 11T302, Laji: PDL010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260385 PDL010
GTIN	4960664882519
Tuoteluokka	25E

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	DCGT11T302
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Toleranssi	G
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Pinnoitus	pinnoitettu
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 400 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
lastunmurtaja	AP
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 1 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Laji	PDL010
Pääkäyttöalue	N
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä