

**TNMG 160404, Laji: PDL010****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 251582 PDL010 |
| GTIN | 4960664848638 |
| Tuoteluokka | 25E |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| ISO-koodi-kääntöterä | TNMG 160404 |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Lastuava aine | KM |
| Syöttö f | 0,1 - 0,4 mm/kierr, |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 200 - 600 m/min |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 |
| Lastuamissyvyys a_p | 1 - 3,5 mm |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| lastunmurtaja | AH |
| Laji | PDL010 |
| Pääkäyttöalue | N |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Pinnoitus | pinnoitettu |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |