


**CNMG 120408, Laji: PDL010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250212 PDL010
GTIN	4960664848607
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120408 PDL010 Laji: PDL010
lastunmurtaja: AH
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 200 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,5 mm

Pääkäyttöalue	N
Laji	PDL010
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	200 - 600 m/min
lastunmurtaja	AH
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä