


**CNMG 120404, Laji: PDL010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250210 PDL010
GTIN	4960664848591
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120404 PDL010 Laji: PDL010
lastunmurtaja: AH
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 200 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Laji	PDL010
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	200 - 600 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
lastunmurtaja	AH
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Pinnoitus	pinnoitettu
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,5 mm
Pääkäyttöalue	N
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä