

**DC.T 11T304, Laji: PDL010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260386 PDL010
GTIN	4960664882526
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

DC.T 11T304 PDL010 Laji: PDL010  
lastunmurtaja: AP  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 400 m/min

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	DCGT11T304
Pinnoitus	pinnoitettu
Pääkäyttöalue	N
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 1 mm
Toleranssi	G

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 400 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
lastunmurtaja	AP
Lastuava aine	KM
Laji	PDL010
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä