


**WN.G 080408, Laji: PDL010**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252114 PDL010
GTIN	4960664848584
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

WN.G 080408 PDL010 Laji: PDL010
lastunmurtaja: AH
Toleranssi: G
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 200 - 600 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pääkäyttöalue	N
Toleranssi	G
Pinnoitus	pinnoitettu
lastunmurtaja	AH

Laji	PDL010
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	200 - 600 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä