


**WN.G 080404, Laji: PDL010**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252112 PDL010
GTIN	4960664848577
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	N
Pinnoitus	pinnoitettu
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	200 - 600 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,5 mm
lastunmurtaja	AH
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Laji	PDL010
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Toleranssi	G
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä