

**Garant****GARANT Softcut® HSI tiheä jako, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 125/12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214857 125/12
GTIN	4045197553492
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tasainen käynti yksilöllisten työkalumitoitusten ansiosta. Erittäin vakaa terämalli optimaalista syöttöä varten. Kääntöterän kiinnitys murtumattomalla erikoisruuvilla.

**Käyttö:**

Erittäin hienot pinnat. Purseeton jyrshintä.

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 3,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Kun  $a_e > 0,5 \times D$   $a_p$  maksimivähennys 6 mm.

**Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla  $a_p = 8$  mm.**

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää **käännetään aina merkittyyn suuntaan (vastapäivään).**

**Tekninen kuvaus**

KiinnitysreiänØ	40 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	63 mm

Kääntöterä-ruuvisarja	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Terän Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Sopiva kääntöterä	SO.. 1205..
enimmäistyöstösyvyys a <sub>p max</sub>	10 mm
Terien lkm Z	12
Sarja	Softcut®
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 5IP	674252 5IP
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219833