

**melabo****Kaksoishiomakone 400 V, Tyyppi: DSD200P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077541 DSD200P
GTIN	4061792226043
Tuoteluokka	03D

**Kuvaus****Malli:**

Kaksoishiomakone hiontaan, teroitukseen, purseenpoistoon ja teräsharjaa käytettäessä myös teräksen ja metallien ruosteenpoistoon. Integroitu LED-valo valaisee työaluetta optimaalisesti. Laadukkaan kiinnityslaipan ansiosta laikat käyvät tasaisesti ja niiden käyttöikä on pitkä.

- **Työkappaleen alustat, joita voidaan säätää ilman työkaluja.**
- **Kolmivaihemootorilla varustettu kaksoishiomakone, jossa on erityisen suuri vääntömomentti, soveltuu raskaaseen käyttöön.**
- **Imuliitääntä molemmin puolin, sopii yleisimpiin liitännöihin.**
- **Suuri, kallistettava työkalutuki, jossa on käytännöllinen V-ura hitsauspuikkojen teroittamista varten.**
- **Teräksen ja metallien hiontaan, teroitukseen, purseen ja ruosteen poistoon.**
- **Soveltuu käytettäväksi pyörien teräslankaharjojen kanssa ruosteen poistoon.**
- **Integroitu LED-valo valaisee työaluetta optimaalisesti.**
- **Vähän melua ja tärinää aiheuttava, huoltovapaa induktiomoottori.**
- **Laadukkaiden kiinnityslaippojen ansiosta laikat käyvät tasaisesti ja niiden käyttöikä on pitkä.**
- **Uudelleenkäynnistymissuoja: estää tahattoman käynnistyksen virran katkeamisen jälkeen.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää normaalirakeiset hiomalaikat 36 P ja 60 N, kipinäsuojalasit, työkappaleen alustan ja kuusioavaimen.

**Huomautus:**

Sopivat hiomalaikat löytyvät alkaen numerosta 596100 ja numerosta 568733.

## Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	750 W
Hiomalaikan reiän Ø H	32 mm
Paino	17,8 kg
Hiomalaikan leveys T	25 mm
Enimmäiskierrosluku	2980 min <sup>-1</sup>
Valmistajamerkintä	DSD 200 Plus
Hiomalaikan Ø D	200 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kaapelin pituus	1,8 m
Nimellisteho	400 V
Tuotetyyppi	Kaksoishiomakone