

**melabo****Akkukäyttöinen metallipyörösaha ilman akkua, Tyyppi: MKS18LTX58****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078188 MKS18LTX58
GTIN	4061792005570
Tuoteluokka	03D

**Kuvaus****Malli:**

Tehokas akkukäyttöinen metallipyörösaha, jossa on lastunkeräyslaatikko metallien kylmäsahaukseen. Yhteensopiva ohjauskiskojen kanssa.

- **Jarru pysäyttää sahanterän nopeasti ja takaa näin maksimaalisen turvallisuuden (< 1 s).**
- **Putkien, profiilien, kanavien, metalliverkkojen ja levyjen nopea ja tarkka leikkaus. Kipinätön ja purseeton.**
- **Lastunkeräyslaatikko puhdasta työympäristöä varten.**
- **Tukeva saha, jossa on painevaletusta alumiinista valmistettu suojakupu ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu pohjalevy.**
- **Pieni paino ja kompakti, ergonominen muotoilu.**
- **Suojakuvussa ikkuna sahan tarkkaa ohjausta varten.**
- **Portaaton leikkaussyvyyden säätö ilman työkaluja millimetri- ja tuuma-asteikolla.**
- **Sahanterä on helppo vaihtaa karan lukituksen ansiosta.**
- **Metalliritilöiden, teräs- ja profiililevyjen tarkat suorat leikkaukset ohjauskiskon avulla (lisävaruste).**

**Etu:**

**Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.**

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

**Toimituksen sisältö:**

Ilman akkua ja laturia, mukana kovametallinen pyörösahanterä metallille (40 hammasta), suuntaisrajoitin, kuusioavain ja ohjainkiskon sovitin.

**Huomautus:**

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

**Tekninen kuvaus**

Sahanterän reiän Ø	20 mm
Valmistajamerkintä	MKS 18 LTX 58
Paino sisältää akun	3,7 kg
Enimmäistyöstösyvyys 90°	58 mm
Sahanterän Ø	165 mm
Paino ilman akkua	2,8 kg
akun jännite	18 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Akkutyyppi	Litium-ioni
Tuotetyyppi	Sahat