



Magneettinostin MaxX, suurin kantavuus (taso): 200kg



Tilastiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 382001 200 |
| GTIN | 2050002081581 |
| Tuoteluokka | 38D |

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen ja vankka rakenne, neodyymikestomagneetit. Neutraalin kruunun periaatteen mukaisesti magneettisen hajonnan epätoivottu vaikutus kuormaan voidaan ehkäistä. Yhdestä kappaleesta valmistettu hitsausseamaton runko takaa jatkuvan suorituskyvyn. Vivun lukitusmekanismi estää kuorman irtoamisen vahingossa. Sertifioitu irrotusvoima.

Käyttö:

Litteiden ja pyöreiden materiaalien nopeaan ja helppoon käsittelyyn ja siirtämiseen, kolminkertainen turvallisuus.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|--------|
| suurin kantokuorma pyöreä | 100 kg |
| Mitta F | 133 mm |
| Mitta D | 79 mm |
| Mitta E | 63 mm |
| Mitta C | 79 mm |
| suurin kantokuorma tasainen | 200 kg |

| | |
|--|-----------------|
| Enimmäispituus tasainen | 1500 mm |
| materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä | 10 mm |
| Mitta B | 160 mm |
| Mitta A | 110 mm |
| Enimmäis-Ø pyöreä | 300 mm |
| Paino | 4,5 kg |
| materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen | 20 mm |
| Mitta G | 35 mm |
| Tuotetyyppi | Magneettinostin |