



Magneettinostin MaxX, suurin kantavuus (taso): 600kg



Tilastiedot

Tilausnumero	382001 600
GTIN	
Tuoteluokka	38D

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen ja vankka rakenne, neodyymikestomagneetit. Neutraalin kruunun periaatteen mukaisesti magneettisen hajonnan epätoivottu vaikutus kuormaan voidaan ehkäistä. Yhdestä kappaleesta valmistettu hitsausseamaton runko takaa jatkuvan suorituskyvyn. Vivun lukitusmekanismi estää kuorman irtoamisen vahingossa. Sertifioitu irrotusvoima.

Käyttö:

Litteiden ja pyöreiden materiaalien nopeaan ja helppoon käsittelyyn ja siirtämiseen, kolminkertainen turvallisuus.

Tekninen kuvaus

materiaalin seinän vähimmäispaksuus pyöreä	15 mm
Mitta E	88 mm
Enimmäis-Ø pyöreä	400 mm
suurin kantokuorma tasainen	600 kg
Mitta D	101 mm
Enimmäispituus tasainen	2000 mm

Mitta A	234 mm
materiaalin seinän vähimmäispaksuus tasainen	25 mm
Mitta G	52 mm
Mitta B	285 mm
suurin kantokuorma pyöreä	250 kg
Mitta F	176 mm
Mitta C	106 mm
Paino	18 kg
Tuotetyyppi	Magneettinostin