

**melabo****Akun latauslaite, Tyyppi: ASC55****Tilaustiedot**

Tilausnumero	073890 ASC55
GTIN	4007430215833
Tuoteluokka	03D

**Kuvaus****Malli:**

Laturi kaikkien jänniteluokkien (12–36 V) liu'utettaville akkupaketeille. Patentoitu AIR COOLED -lataustekniikka takaa lyhyet latausajat jäähdyttämällä akkupakettia latauksen aikana. Yleiskäyttöinen laturi, jonka lähtöteho on 55 wattia.

**Etu:****Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.**

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

**Tekninen kuvaus**

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Nimellisjännite	12 V
Nimellisjännite	18 V
Nimellisjännite	36 V
Latauspaikkojen enimmäismäärä	1
Tuotetyyppi	Laturi

