



Yhdistelmävasara, Vasaranpään Ø: 35mm



Tilastiedot

Tilausnumero	754890 35
GTIN	4016134010309
Tuoteluokka	73V

Kuvaus

Malli:

Yhdistetty **lukkosepän ja pehmytvasara**, sivuilla lisäksi hiotut lyöntipinnat ahtaissa tiloissa työskentelyä varten. Pää erikoisnuorrutettua terästä, vaihdettava pehmytlyömäosa kulutuksenkestävää nailonia, shorekovuus n. 68D. Särkymätön Ultratec-lasikuituvarsi.

Varaosa:

Nailonlyömäpää nro 754895.

Tekninen kuvaus

Varren materiaali	Lasikuitu
Kokonaispituus	324 mm
Pään pituus lyömäpäineen	114 mm
Sarja	Ultratec DUO
Vasaranpään mitta	34×34 mm
Paino	0,66 kg
Kotelon materiaali	Karkaistu teräs, induktiokarkaistu
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen, kova (yksipuolinen)
Vasaranpään Ø	35 mm
rekyylitön	ei
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää, nailon Vasaranpään Ø 35 mm

754895 35