



Yhdistelmävasara, Vasaranpään Ø: 40mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	754890 40
GTIN	4016134010316
Tuoteluokka	73V

Kuvaus

Malli:

Yhdistetty **lukkosepän ja pehmytvasara**, sivuilla lisäksi hiotut lyöntipinnat ahtaissa tiloissa työskentelyä varten. Pää erikoisnuorrutettua terästä, vaihdettava pehmytlyömäosa kulutuksenkestävää nailonia, shorekovuus n. 68D. Särkymätön Ultratec-lasikuituvarsi.

Varaosa:

Nailonlyömäpää nro 754895.

Tekninen kuvaus

Vasaranpään mitta	38×38 mm
Varren materiaali	Lasikuitu
Pään pituus lyömäpäineen	124 mm
Sarja	Ultratec DUO
Paino	1 kg
Istukan materiaali	Nailon, valkoinen, kova (yksipuolinen)
Kotelon materiaali	Karkaistu teräs, induktiokarkaistu
Kokonaispituus	357 mm
Vasaranpään Ø	40 mm
rekyylitön	ei
Tuotetyyppi	Vasara

Tarvikkeet

Varapää, nailon Vasaranpään Ø 40 mm

754895 40