

AEG

Akkuporaruuvinväännin, Tyyppi: BS18SBL2-2



Tilaustiedot

Tilausnumero	070222 BS18SBL2-2
GTIN	4058546403416
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

AEG – akkukäyttöinen ruuvinväännin

- Vankka ja kätevä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto.
- FIXTEC-pikakiinnitysporaistukka ja karalukitus.
- Kädensijan Softgrip-pinnoite parantaa käyttömukavuutta.
- Työskentelyalueen LED-valaistus.

Harjaton **Subcompact**-moottori 65 Nm:n vääntömomenttiin saakka. 24-portainen vääntömomentin säätö.

Kuvaus mainosteksti:

- Vankka ja kätevä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto.
- FIXTEC-pikakiinnitysporaistukka ja karalukitus.
- Kädensijan Softgrip-pinnoite parantaa käyttömukavuutta.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 × 18 V / 2,0 Ah akku, laturi, kuljetuslaukku.

Huomautus:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073820, 073846 ja 073848.

Sopivia latureita ja aloitussarjoja on saatavilla numeroilla 073841 ja 073844.

Tekninen kuvaus

enimmäiskierrosluku 2. vaihde	1750 min ⁻¹
akun jännite	18 V
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	<2,5 m/s ²
Kierukkaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
enimmäisvääntömomentti kova	65 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 450 min ⁻¹
Moottorin rakenne	Harjaton Subcompact-moottori
Akkutyyppe	Litium-ioni
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Paino	1,3 kg
kierukkaporan enimmäis-Ø, puu	40 mm
Valmistajamerkintä	BS 18 SBL2
Pakkaus	Kuljetuslaukku
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	AEG tyyppi B 18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Tyypillinen käyttö	Strong
Akkukapasiteetti	2 Ah
Tuotetyyppe	Poraruuvinväännin
USP1	18V
USP2	FIXTEC-pikakiinnitysstukka, softgrip-pinnat