



## Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic Select, Tyyppi: 3



### Tilaustiedot

Tilausnumero	082000 3
GTIN	4250004100480
Tuoteluokka	04S

### Kuvaus

#### Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Tehokkaat ja yksilölliset – Elmasonic Select -sarjan ultraäänipuhdistuslaitteet.

- **5 ultraäänitilaa.**
- **Mahdollisuus tallentaa 4 yksilöllistä puhdistusohjelmaa.**
- **Selkeä näyttö, jossa näkyvät kaikki asiaankuuluvat puhdistusparametrit.**
- **Toimintatilan akustinen ja visuaalinen palaute.**
- **Allas vedettyä ruostumatonta terästä**

Tässä versiossa ei ole sulkuventtiiliä laitteen takaosassa.

#### Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkorja.

#### Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkorin löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 081204 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015 – 088019.

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	Select 30
Puhdistusaltaan korkeus	95 mm
Nimellisjännite	220 - 240 V
sisäkorin pituus	195 mm
Laitteen pituus	305 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Laitteen leveys	170 mm
sisäkorin leveys	105 mm
Kuumennusteho	200 W
Paino	3,6 kg
Ultraäänen huipputeho	480 W
Tilavuus	2,7 l
Suosittelava työmäärä	1,6 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

## Tarvikkeet

SisäkoriSelect 3	082101 3
------------------	----------