



Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic Select, Tyyppi: 18



Tilaustiedot

Tilausnumero	082000 18
GTIN	4250004100558
Tuoteluokka	04S

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Tehokkaat ja yksilölliset – Elmasonic Select -sarjan ultraäänipuhdistuslaitteet.

- **5 ultraäänitilaa.**
- **Mahdollisuus tallentaa 4 yksilöllistä puhdistusohjelmaa.**
- **Selkeä näyttö, jossa näkyvät kaikki asiaankuuluvat puhdistusparametrit.**
- **Toimintatilan akustinen ja visuaalinen palaute.**
- **Allas vedettyä ruostumatonta terästä**

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkorian löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 081204 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015 – 088019.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	Select 180
Ultraäänen huipputeho	800 W
Laitteen leveys	360 mm
Puhdistusaltan korkeus	195 mm
Laitteen pituus	405 mm
Nimellisjännite	220 - 240 V
sisäkorin leveys	250 mm
sisäkorin pituus	280 mm
Paino	10,2 kg
Kuumennusteho	800 W
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tilavuus	17,8 l
Suosittelava työmäärä	14,2 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

Tarvikkeet

SisäkoriSelect 18	082101 18
-------------------	-----------