



Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic Select, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	082000 12
GTIN	4250004100534
Tuoteluokka	04S

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Tehokkaat ja yksilölliset – Elmasonic Select -sarjan ultraäänipuhdistuslaitteet.

- **5 ultraäänitilaa.**
- **Mahdollisuus tallentaa 4 yksilöllistä puhdistusohjelmaa.**
- **Selkeä näyttö, jossa näkyvät kaikki asiaankuuluvat puhdistusparametrit.**
- **Toimintatilan akustinen ja visuaalinen palaute.**
- **Allas vedettyä ruostumatonta terästä**

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkorja.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkorin löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 081204 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015 – 088019.

Tekninen kuvaus

Paino	7,7 kg
-------	--------

Nimellisjännite	220 - 240 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Laitteen leveys	300 mm
sisäkorin pituus	250 mm
Valmistajamerkintä	Select 120
Puhdistusaltaan korkeus	195 mm
Kuumennusteho	800 W
sisäkorin leveys	190 mm
Laitteen pituus	380 mm
Ultraäänen huipputeho	800 W
Tilavuus	12,9 l
Suosittelava työmäärä	10 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite