



Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic Select, Tyyppi: 30



Tilaustiedot

Tilausnumero	082000 30
GTIN	4250004100565
Tuoteluokka	04S

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyyppin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Tehokkaat ja yksilölliset – Elmasonic Select -sarjan ultraäänipuhdistuslaitteet.

- **5 ultraäänitilaa.**
- **Mahdollisuus tallentaa 4 yksilöllistä puhdistusohjelmaa.**
- **Selkeä näyttö, jossa näkyvät kaikki asiaankuuluvat puhdistusparametrit.**
- **Toimintatilan akustinen ja visuaalinen palaute.**
- **Allas vedettyä ruostumatonta terästä**

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkorian löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 081204 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015 – 088019.

Tekninen kuvaus

Kuumennusteho	1200 W
---------------	--------

Valmistajamerkintä	Select 300
Laitteen leveys	360 mm
Laitteen pituus	575 mm
Puhdistusaltan korkeus	195 mm
Nimellisjännite	220 - 240 V
sisäkorin pituus	455 mm
Ultraäänen huipputeho	1200 W
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Paino	12,2 kg
sisäkorin leveys	250 mm
Tilavuus	27,5 l
Suosittelava työmäärä	22 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

Tarvikkeet

SisäkoriSelect 30	082101 30
-------------------	-----------