



Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic Select, Tyyppi: 90



Tilaustiedot

Tilausnumero	082000 90
GTIN	4250004100589
Tuoteluokka	04S

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Tehokkaat ja yksilölliset – Elmasonic Select -sarjan ultraäänipuhdistuslaitteet.

- **5 ultraäänitilaa.**
- **Mahdollisuus tallentaa 4 yksilöllistä puhdistusohjelmaa.**
- **Selkeä näyttö, jossa näkyvät kaikki asiaankuuluvat puhdistusparametrit.**
- **Toimintatilan akustinen ja visuaalinen palaute.**
- **Allas vedettyä ruostumatonta terästä**

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkorian löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 081204 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015 – 088019.

Tekninen kuvaus

sisäkorian leveys	460 mm
-------------------	--------

Laitteen pituus	875 mm
Laitteen leveys	595 mm
Paino	43,4 kg
Kuumennusteho	2000 W
Ultraäänen huipputeho	3840 W
Nimellisjännite	220 - 240 V
sisäkorin pituus	545 mm
Puhdistusaltan korkeus	285 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valmistajamerkintä	Select 900
Tilavuus	89 l
Suosittelava työmäärä	63,7 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

Tarvikkeet

SisäkoriSelect 90	082101 90
-------------------	-----------