



Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic Select, Tyyppi: 50



Tilaustiedot

Tilausnumero	082000 50
GTIN	4250004100572
Tuoteluokka	04S

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Tehokkaat ja yksilölliset – Elmasonic Select -sarjan ultraäänipuhdistuslaitteet.

- **5 ultraäänitilaa.**
- **Mahdollisuus tallentaa 4 yksilöllistä puhdistusohjelmaa.**
- **Selkeä näyttö, jossa näkyvät kaikki asiaankuuluvat puhdistusparametrit.**
- **Toimintatilan akustinen ja visuaalinen palaute.**
- **Allas vedettyä ruostumatonta terästä**

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkoringin löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 081204 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015 – 088019.

Tekninen kuvaus

Laitteen leveys	425 mm
Puhdistusaltaan korkeus	290 mm
Paino	30,4 kg
Nimellisjännite	220 - 240 V
Kuumennusteho	1600 W
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
sisäkorin leveys	300 mm
Valmistajamerkintä	Select 500
Laitteen pituus	775 mm
sisäkorin pituus	460 mm
Ultraäänen huipputeho	2160 W
Tilavuus	49,7 l
Suosittelava työmäärä	40,3 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

Tarvikkeet

SisäkoriSelect 50

082101 50