



Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic xtra TT, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	082001 6
GTIN	4250004100299
Tuoteluokka	04S

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Elmasonic xtra TT -sarjan tehokas ultraäänipuhdistus vaativaan käyttöön.

- **Lisää ultraäänivaikutusta kytkettävän dynaamisen toiminnon ansiosta.**
- **Integroitu pyyhkäisytoiminto varmistaa äänen tasaisen jakautumisen puhdistuskylvyssä.**
- **Visuaalinen lämpötilarajavaroitus herkkien osien suojaamiseksi.**
- **Yksilöllinen aika- ja lämpötilasäätö.**
- **Selkeä roiskeveesisuojattu ohjauspaneeli.**

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkorja.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkorin löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 081204 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015 – 088019.

Tekninen kuvaus

Nimellisjännite	220 - 240 V
-----------------	-------------

sisäkorin leveys	132 mm
Laitteen pituus	420 mm
Valmistajamerkintä	xtra TT 60H
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Laitteen leveys	250 mm
sisäkorin pituus	257 mm
Paino	10 kg
Ultraäänen huipputeho	400 W
Kuumennusteho	150 W
Puhdistusaltan korkeus	150 mm
Tilavuus	6,5 l
Suosittelava työmäärä	5 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

Tarvikkeet

Sisäkorixtra TT 6	082104 6
-------------------	----------