



## Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic xtra TT, Tyyppi: 20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	082001 20
GTIN	4250004100312
Tuoteluokka	04S

### Kuvaus

#### Malli:

Öllyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Elmasonic xtra TT -sarjan tehokas ultraäänipuhdistus vaativaan käyttöön.

- **Lisää ultraäänivaikutusta kytkettävän dynaamisen toiminnon ansiosta.**
- **Integroitu pyyhkäisytoiminto varmistaa äänen tasaisen jakautumisen puhdistuskylvyssä.**
- **Visuaalinen lämpötilarajavaroitus herkkien osien suojaamiseksi.**
- **Yksilöllinen aika- ja lämpötilasäätö.**
- **Selkeä roiskevesisuojattu ohjauspaneeli.**

#### Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkorja.

#### Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkorin löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 081204 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015 – 088019.

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	xtra TT 200H
Kuumennusteho	300 W
Nimellisjännite	220 - 240 V
Ultraäänen huipputeho	1200 W
Laitteen pituus	420 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Laitteen leveys	390 mm
Puhdistusaltan korkeus	200 mm
Paino	13 kg
sisäkorin pituus	280 mm
sisäkorin leveys	250 mm
Tilavuus	18 l
Suosittelava työmäärä	13 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

## Tarvikkeet

Sisäkorixtra TT 20

082104 20