



Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic xtra TT, Tyyppi: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	082001 3
GTIN	4250004100282
Tuoteluokka	04S

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Elmasonic xtra TT -sarjan tehokas ultraäänipuhdistus vaativaan käyttöön.

- **Lisää ultraäänivaikutusta kytkettävän dynaamisen toiminnon ansiosta.**
- **Integroitu pyyhkäisytoiminto varmistaa äänen tasaisen jakautumisen puhdistuskylvyssä.**
- **Visuaalinen lämpötilarajavaroitus herkkien osien suojaamiseksi.**
- **Yksilöllinen aika- ja lämpötilasäätö.**
- **Selkeä roiskevesisuojaattu ohjauspaneeli.**

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkorja.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkorin löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 081204 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015 – 088019.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
----------------	------------------

Kuumennusteho	140 W
sisäkorin leveys	112 mm
Ultraäänen huipputeho	400 W
Laitteen pituus	360 mm
Valmistajamerkintä	xtra TT 30H
Nimellisjännite	220 - 240 V
Puhdistusaltaan korkeus	100 mm
Laitteen leveys	230 mm
sisäkorin pituus	196 mm
Paino	6 kg
Tilavuus	3 l
Suosittelava työmäärä	2 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

Tarvikkeet

Sisäkorixtra TT 3	082104 3
-------------------	----------