



Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic xtra TT, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	082001 12
GTIN	4250004100305
Tuoteluokka	04S

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyyppin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Elmasonic xtra TT -sarjan tehokas ultraäänipuhdistus vaativaan käyttöön.

- **Lisää ultraäänivaikutusta kytkettävän dynaamisen toiminnon ansiosta.**
- **Integroitu pyyhkäisytoiminto varmistaa äänen tasaisen jakautumisen puhdistuskylvyssä.**
- **Visuaalinen lämpötilarajavaroitus herkkien osien suojaamiseksi.**
- **Yksilöllinen aika- ja lämpötilasäätö.**
- **Selkeä roiskeveesisuojattu ohjauspaneeli.**

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkorja.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkorin löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 081204 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015 – 088019.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	xtra TT 120H
Paino	11 kg
sisäkorin pituus	262 mm
Laitteen pituus	440 mm
Laitteen leveys	340 mm
Kuumennusteho	200 W
Nimellisjännite	220 - 240 V
Puhdistusaltan korkeus	200 mm
sisäkorin leveys	222 mm
Ultraäänen huipputeho	800 W
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tilavuus	14 l
Suosittelava työmäärä	10 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

Tarvikkeet

Sisäkorixtra TT 12

082104 12