



## Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic xtra ST, Tyyppi: 160



### Tilaustiedot

Tilausnumero	082002 160
GTIN	4250004100350
Tuoteluokka	04S

### Kuvaus

#### Malli:

Öljiyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyyppin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Elmasonic xtra ST on ultraäänilaite vaikealle lialle, ja se soveltuu erityisesti teollisuuden korkeimpiin puhdistusvaatimuksiin.

- **2 valittavissa olevaa ultraäänitaajuutta (25 kHz vaikeimpaan likaan ja 45 kHz hellävaraiseen puhdistukseen).**
- **Integroitu pyyhkäisytoiminto varmistaa äänen tasaisen jakautumisen puhdistuskylvyssä.**
- **Kytkevä pulssitoiminto lisää ultraäänien huipputehoa.**
- **Dynaaminen toiminto (ultraäänitehoa voidaan tilapäisesti lisätä jopa 20 %).**
- **Kestävä allas hitsattua ruostumatonta terästä.**

#### Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria.

#### Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkörin löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 081204 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015 – 088019.

Sopivat äänieristyskannet löytyvät numerolla 082105. Muita lisätarvikkeita saatavilla tilauksesta.

## Tekninen kuvaus

sisäkorin pituus	480 mm
sisäkorin leveys	525 mm
Nimellisjännite	400 V
Kuumennusteho	7500 W
Laitteen pituus	935 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valmistajamerkintä	xtra ST 1600H
Paino	93 kg
Puhdistusaltan korkeus	415 mm
Ultraäänen huipputeho	7200 W
Laitteen leveys	865 mm
Tilavuus	156,3 l
Suosittelava työmäärä	133 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

## Tarvikkeet

Sisäkorixtra ST 160	082103 160
Äänieristyskansixtra ST 160	082105 160