



Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic xtra ST, Tyyppi: 250



Tilaustiedot

Tilausnumero	082002 250
GTIN	4250004100367
Tuoteluokka	04S

Kuvaus

Malli:

Öllyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyyppin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Elmasonic xtra ST on ultraäänilaite vaikealle lialle, ja se soveltuu erityisesti teollisuuden korkeimpiin puhdistusvaatimuksiin.

- **2 valittavissa olevaa ultraäänitaajuutta (25 kHz vaikeimpaan likaan ja 45 kHz hellävaraiseen puhdistukseen).**
- **Integroitu pyyhkäisytoiminto varmistaa äänen tasaisen jakautumisen puhdistuskylvyssä.**
- **Kytkevä pulssitoiminto lisää ultraäänien huipputehoa.**
- **Dynaaminen toiminto (ultraäänitehoa voidaan tilapäisesti lisätä jopa 20 %).**
- **Kestävä allas hitsattua ruostumatonta terästä.**

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkoringin löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 081204 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015 – 088019.

Sopivat äänieristyskannet löytyvät numerolla 082105. Muita lisätarvikkeita saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Puhdistusaltaan korkeus	485 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
sisäkorin leveys	630 mm
Laitteen pituus	1080 mm
Kuumennusteho	7500 W
Valmistajamerkintä	xtra ST 2500H
Paino	107 kg
Laitteen leveys	915 mm
Ultraäänen huipputeho	8000 W
sisäkorin pituus	575 mm
Nimellisjännite	400 V
Tilavuus	245,1 l
Suosittelava työmäärä	215 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

Tarvikkeet

Sisäkorixtra ST 250	082103 250
Äänieristyskansixtra ST 250	082105 250