



Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic xtra ST, Tyyppi: 50



Tilaustiedot

Tilausnumero	082002 50
GTIN	4250004100336
Tuoteluokka	04S

Kuvaus

Malli:

Öljiyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Elmasonic xtra ST on ultraäänilaite vaikealle lialle, ja se soveltuu erityisesti teollisuuden korkeimpiin puhdistusvaatimuksiin.

- **2 valittavissa olevaa ultraäänitaajuutta (25 kHz vaikeimpaan likaan ja 45 kHz hellävaraiseen puhdistukseen).**
- **Integroitu pyyhkäisytoiminto varmistaa äänen tasaisen jakautumisen puhdistuskylvyssä.**
- **Kytkevä pulssitoiminto lisää ultraäänin huipputehoa.**
- **Dynaaminen toiminto (ultraäänitehoa voidaan tilapäisesti lisätä jopa 20 %).**
- **Kestävä allas hitsattua ruostumatonta terästä.**

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkorja.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkorin löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 081204 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015 – 088019.

Sopivat äänieristyskannet löytyvät numerolla 082105. Muita lisätarvikkeita saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Ultraäänen huipputeho	2400 W
Laitteen pituus	655 mm
Nimellisjännite	220 - 240 V
Kuumennusteho	1400 W
Laitteen leveys	555 mm
Valmistajamerkintä	xtra ST 500H
sisäkorin pituus	255 mm
Paino	45 kg
Puhdistusaltan korkeus	480 mm
sisäkorin leveys	230 mm
Tilavuus	48,7 l
Suosittelava työmäärä	42 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

Tarvikkeet

Sisäkorixtra ST 50	082103 50
Äänieristyskansixtra ST 50	082105 50