



Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic xtra ST, Tyyppi: 60



Tilaustiedot

Tilausnumero	082002 60
GTIN	4250004100343
Tuoteluokka	04S

Kuvaus

Malli:

Öllyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Elmasonic xtra ST on ultraäänilaite vaikealle lialle, ja se soveltuu erityisesti teollisuuden korkeimpiin puhdistusvaatimuksiin.

- **2 valittavissa olevaa ultraäänitaajuutta (25 kHz vaikeimpaan likaan ja 45 kHz hellävaraiseen puhdistukseen).**
- **Integroitu pyyhkäisytoiminto varmistaa äänen tasaisen jakautumisen puhdistuskylvyssä.**
- **Kytkevä pulssitoiminto lisää ultraäänien huipputehoa.**
- **Dynaaminen toiminto (ultraäänitehoa voidaan tilapäisesti lisätä jopa 20 %).**
- **Kestävä allas hitsattua ruostumatonta terästä.**

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopivan sisäkörin löydät nrolla 082101 (Elmasonic Select), nrolla 081204 (Elmasonic xtra TT) ja nrolla 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultraäänipuhdistusaine ja korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroilla 088015 – 088019.

Sopivat äänieristyskannet löytyvät numerolla 082105. Muita lisätarvikkeita saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Puhdistusaltaan korkeus	330 mm
Laitteen pituus	825 mm
Nimellisjännite	400 V
Laitteen leveys	595 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
sisäkorin pituus	415 mm
sisäkorin leveys	255 mm
Valmistajamerkintä	xtra ST 600H
Kuumennusteho	1400 W
Paino	55 kg
Ultraäänen huipputeho	3600 W
Tilavuus	56,3 l
Suosittelava työmäärä	45 l
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

Tarvikkeet

Äänieristyskansixtra ST 60	082105 60
Sisäkorixtra ST 60	082103 60