



Ultraäänipuhdistuslaite Elmasonic Easy 1, Tyyppi: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	082003 1
GTIN	4250004100626
Tuoteluokka	04S

Kuvaus

Malli:

Öljyjen, rasvojen, hioma- ja kiillotusaineiden, maalijäämien, juottonesteiden, oksidikerrosten, karstan ja pajahilseen hellävaraiseen poistoon, sopii lähes kaikille pinnoille ja puhdistaa myös kohdat, joihin on muuten hankala ulottua. Käytä soveltuvaa erityispuhdistusainetta ja tehoainetta likatyypin mukaan. Puhdistettavan osan on oltava kokonaan puhdistusnesteessä. Tehokkaat ja helppokäyttöiset – Elmasonic Select -sarjan ultraäänipuhdistuslaitteet.

- **2 ultraäänitilaa.**
- **Lämpötila säädettävissä 5 °C:n välein.**
- **Elektroninen valintakytkin ja kaikkien toimintatilojen LED-näyttö.**
- **Toimintatilan akustinen ja visuaalinen palaute.**
- **Allas vedettyä ruostumatonta terästä.**

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien $\varnothing < 12$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Ilman sisäkoria.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa. Sopiva sisäkori löytyy numerosta 082102 1 (Elmasonic Easy 1L). Ultraäänipuhdistusaineet sekä korroosiosuoja-aineet löytyvät numeroista 088015 – 088019.

Tekninen kuvaus

Laitteen pituus	235 mm
Laitteen korkeus	200 mm
Puhdistusaltaan korkeus	55 mm
Tilavuus	0,9 l
Paino	2 kg
Suosittelava työmäärä	0,7 l
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
sisäkorin leveys	70 mm
Kuumennusteho	60 W
Valmistajamerkintä	Elmasonic Easy 1L
Puhdistusaltaan tilavuus	1 l
sisäkorin pituus	155 mm
Puhdistusaltaan pituus	185 mm
Laitteen leveys	135 mm
Puhdistusaltaan leveys	80 mm
IP-suojausluokka	IP 20
Nimellisjännite	220 - 240 V
Tuotetyyppi	Ultraäänipuhdistuslaite

Tarvikkeet

SisäkoriEasy 1	082102 1
----------------	----------