

Mitutoyo

Digitaalinen 2D-korkeudenmittauslaite Linear Height, Tyyppi: 600FG



Tilaustiedot

Tilausnumero	445395 600FG
GTIN	4550501366380
Tuoteluokka	44B

Kuvaus

Malli:

- Täydellinen yhdistelmä monitoimisuutta ja korkeinta tarkkuutta tässä laiteluokassa.
- Intuiitiivinen käyttö itsestään selittyvän valikko-ohjauksen ansiosta, 21 kieltä.
- 8,4 tuuman värillinen kosketusnäyttö ja taustavalo.
- Pneumaattinen käyttömekanismi.
- Opittujen osaohjelmien automaattinen suorittaminen.
- GO/±NG-toleranssivertailun erinomainen visualisointi.
- Itsenäinen toiminta akun ansiosta. Käyntiaika noin 4 tuntia. Toinen akku voidaan jälkiasentaa.
- DIGIMATIC-tulo digitaalisille mittakelloille.
- DIGIMATIC-lähtö U-Wavea tai tulostinta varten.
- Tulosta mittaustulokset miniprosessorilla / Digimatic-kirjoittimella nro 498701 tai siirrä ne tietokoneelle langattoman tiedonsiirron kautta (USB-kaapeli / USB-tikku).

Kahva helpottaa laitteen käsittelyä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuula-anturin (Ø 5 mm) kiinnityksellä, kalibrintipalan (myös kartiomaiselle anturille), verkkolaitteen, 1× Ni-MH-akun ja suojahupun.

Tekninen kuvaus

Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm)	$\pm(1,1+0,6L/600)$ μm
Kokonaiskorkeus	996 mm
Paino	26,1 kg
Akkutyyppe	Nikkeli-metallihydridi
Enimmäiskäyttöalue	0 - 972 mm
Malli	kädensija
Sarja	LH-600
Lukema vaihdeltavissa	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Suorakulmaisuuspoikkeama (frontaali)	5 μm
Toistotarkkuus tasolla	0,4 μm
Mittausalue	0 - 600 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Suoruus	4 μm
Mittausluistin käyttömenetelmä	paineilmakäytt.
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Mittausvoima	1 N
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
näytön halkaisija	21,3 cm
Taustavalaistu näyttö	kyllä
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-rajapinta
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Korkeudenmittauslaite

Palvelut

KalibrointiDigitaalinen korkeudenmittauslaite
enimmäismittausalue 1000 mm

024000 1000

DAkS-kalibrointiDigitaalinen korkeudenmittauslaite
enimmäismittausalue 1000 mm

024010 1000

Tarvikkeet

Miniprosessori/kirjoitin DP-1 VA Tyyppi DP1VA

498701 DP1VA