

RIHETEC

Jäähdytysuutin SmartKD palloliitin, Tyyppi x putken pituus: 15X70



Tilaustiedot

Tilausnumero	319478 15X70
GTIN	4260711110542
Tuoteluokka	33C

Kuvaus

Malli:

Kohdennettu jäähdytys ja voitelu terässä tai lastujen poisto.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuula yhdessä joustavan komposiittiputken kanssa. Putken kiinnitys hattumutterilla.

CNC-jäähdytysuutin, jossa on Smart-putki – SmartKD vähentää asennusaikoja ja varmistaa työkalun terän optimaalisen jäähdytyksen. SmartKD sopii moniin saksalaisten ja kansainvälisten valmistajien VDI- ja BMT-kiinnittimiin. Soveltuu paineille 6–10 bar.

Etu:

- **Nopea ja helppo asennus.**
- **Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuula.**
- **Joustava vaihdettava Smart-putki.**
- **Tarkka ja tehokas jäähdytysuutin.**

Käyttö:

Aseta jäähdytysnestesuutin jäähdytysnesteporaukseen ja kohdistu putki terään päin.

Huomautus:

Sopivat kierresovittimet ja jatkokappaleet numeroilla 319476 tai 319477.

Tekninen kuvaus

Kuula-Ø	15 mm
Suuttimen pituus	70 mm
Malli	Kuulapää
tyyppi	SmartKD
Putken aukon Ø	4 mm
Sisäjähdytys	kyllä

Tuotetyyppi

Jäähdytysnestesuutin