



Momenttiavainsarja Safe-Torque A 1 1/4 tuuman nelikulmakäntölaite ja asteikko, Suurin kiristysmomentti: 12Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657772 12
GTIN	4013288223005
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Erityinen, läpiliukuva laukaisumekanismi estää luotettavasti epätoivotun ylikiristyksen. Yksinkertainen halutun vääntömomenttiarvon säätö ja varmistaminen; ääni- ja värähdys ilmaisee, että asetettu arvo on saavutettu. 72 hampaan hienohammastuksen ansiosta alhainen 5°:n palautuskulma on mahdollinen.

1/4 tuuman nelikulmakäntölaite.

10-osainen lajitelma sisältää momenttiavaimen Safe-Torque A 1.

Etu:

Vääntömomentin lukitustoiminto: Vääntömomenttitoiminto voidaan kytkeä pois käytöstä, joten työkalua voidaan käyttää myös tavallisena räikkänä suurilla irrotusmomenteilla ja määritellyn käänkökulman sovelluksissa.

Toiminto:

Kun esiasetettu momenttiarvo saavutetaan, avain irtoaa selvästi, minkä jälkeen se on heti uudelleen käyttövalmis. Liukuva laukaisumekanismi varmistaa, että säädettyjä vääntömomenttiarvoja **ei ylitetä**.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Sisältö:

Avainhylsy, 6-kulmainen, 1/4 tuumaa: à 1 kpl koot 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

Jatkokappale ja pikavääntöhylsy: 1 kpl pituus 75 mm

Momenttiavain Safe-Torque A 1: 1 kpl nro 657770 koko 12

säilytys: Tekstiililaatikko

Tekninen kuvaus

Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
mittaustekniikka	mekaaninen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Vääntömomenttialue	2 - 12 Nm
Palaute	irrottava
Sarja	Safe-Torque
Kokonaispituus L	244 mm
Lukema valittavissa	lbfft
Lukema valittavissa	Nm
Kalibrointi	O3
Tiedot tallennettavissa	ei
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Suurin kiristysmomentti	12 cNm
Valmistajamerkintä	Safe-Torque A 1 sarja 1
Näyttö	analoginen
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	0,1 Nm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±10 %
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
Kiristyssuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Vääntömomenttialue	2 - 9 lbfft
Vääntönelikulma	1/4 tuuma

Standardi	DIN EN ISO 6789
Mittaustapa	Vääntömomentti
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	5,5-13 mm
Liitântämuoto	vääntöneliö (räikkä)
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytkin
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsy
Vääntömomentti on kiinteästi säädetty	ei
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Palvelut

KalibrointiMomenttiavain, molemminpuolinen Suurin kiristysmomentti 400/2 Nm

020030 400/2

Tarvikkeet

Momenttiavain Safe-Torque A 11/4 tuuman nelikulmakääntölaite ja asteikko Suurin kiristysmomentti 12 Nm

657770 12