



## T-väännin, 1/4 tuumaa Integroitu räikkä, Tyyppi: 1/4



### Tilastiedot

Tilausnumero	633028 1/4
GTIN	4013288222817
Tuoteluokka	63F

### Kuvaus

#### Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän. Ergonomisesti muotoiltu 2-komponenttikahva sormisyvennyksillä ja miellyttävällä kosketustuntumalla mahdollistaa erittäin suuren voimansiirron ja väsyttämättömän työskentelyn. Oikea- ja vasenkätinen käyttö (vaihtovivulla). Integroitu räikkä, jossa on hienohammastus (80 hammasta / palautuskulma 4,5°), yksinkertaistaa ja nopeuttaa ruuvaamista. Pikakiinnitysholkin ansiosta työlästä uudelleen kiinnittämistä ei tarvita.

#### Standardi:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	411 A RA
Kahvamateriaali	2 komponenttia
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Kokonaispituus	110 mm
Hammasluku	80

Räikkä, suuntaa vaihtava	kyllä
poistonuppi	kyllä
QuickRelease	ei
Tuotetyyppi	Holkkiavain