




## Iskuruuvitalttasarja KK900, Osien lkm: 19



### Tilaustiedot

Tilausnumero	673010 19
GTIN	4013288222176
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

Vaikeasti irtoavien ruuviliitosten löysäämiseen. Vasaraiskupulssi muunnetaan pyörimisliikkeeksi, jonka irrotusmomentti on noin 25 Nm. Yhtenäinen terä takaa häviöttömän voimansiirron. Käytettäväksi erikoiskarkaistujen ja erityisen lujien kärkien kanssa, joissa on 1/4 tuuman ulkoinen kuusiokanta.

#### Etu:

Iskuruuvain- ja ruuvaustoimintoja voidaan vaihtaa tarpeen mukaan.

#### Toimituksen sisältö:

Iskuruuvinväänninkärki Phillips, 70 mm: 1 kpl koot PH1; PH2; PH3

Iskuruuvinväänninkärki Pozidriv, 70 mm: 1 kpl koot PZ1; PZ2; PZ3

Iskuruuvinväänninkärki kuusiokannalle, 70 mm: à 1 kpl 3; 4; 5; 6 mm

Iskuväänninkärki Torxille, 70 mm: à 1 kpl TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Iskuruuvinväänninkärki uraruuveille, 70 mm: à 1 kpl 4; 5,5; 6,5 mm

Iskuruuvinvääntimen kahva: 1 kpl

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	KK 900 sarja 1
Ruuvinvääntimien lkm.	18

Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	6-kulmainen ruuvitaltta
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Osien määrä	19
Tuotetyyppi	Holkkiavain