



Momenttiavain Safe-Torque A 1 1/4 tuuman nelikulmakäntölaite ja asteikko, Suurin kiristysmomentti: 12Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657770 12
GTIN	4013288223012
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Erityinen, läpiliukuva laukaisumekanismi estää luotettavasti epätoivotun ylikiristyksen. Yksinkertainen halutun vääntömomenttiarvon säätö ja varmistaminen; ääni- ja värähdys ilmaisee, että asetettu arvo on saavutettu. 72 hampaan hienohammastuksen ansiosta alhainen 5°:n palautuskulma on mahdollinen.

1/4 tuuman nelikulmakäntölaite.

Etu:

Vääntömomentin lukitustoiminto: Vääntömomenttitoiminto voidaan kytkeä pois käytöstä, joten työkalua voidaan käyttää myös tavallisena räikkänä suurilla irrotusmomenteilla ja määritellyn käänkökulman sovelluksissa.

Toiminto:

Kun esiasetettu momenttiarvo saavutetaan, avain irtoaa selvästi, minkä jälkeen se on heti uudelleen käyttövalmis. Liukuva laukaisumekanismi varmistaa, että säädettyjä vääntömomenttiarvoja **ei ylitetä**.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Tekninen kuvaus

Mittaustarkkuus vääntömomentti	±10 %
Palaute	irrottava
Irrotussignaali	akustinen
Irrotussignaali	haptinen
Valmistajamerkintä	Safe-Torque A 1
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Suurin kiristysmomentti	12 Nm
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Kalibrointi	O3
Lukema valittavissa	Nm
Lukema valittavissa	lbfft
Vääntömomenttialue	2 - 12 Nm
Kokonaispituus L	244 mm
Näyttö	analoginen
Mittaustapa	Vääntömomentti
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Liitântämuoto	vääntöneliö (räikkä)
Vääntömomenttialue	2 - 9 lbfft
Pään leveys b	31,6 mm
Pään korkeus h	23,7 mm
Kiristyssuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Sarja	Safe-Torque
Tiedot tallennettavissa	ei
mittaustekniikka	mekaaninen
Paino	553 g
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	0,1 Nm
Standardi	DIN EN ISO 6789
Laukaisuperiaate	Mekaaninen liukukytkin

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Liukutoiminto	kyllä
QuickRelease / pikavaihtotoiminto	ei
Maksimisoitin	ei
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Palvelut

KalibrointiMomenttiavain, molemminpuolinen Suurin kiristysmomentti 400/2 Nm	020030 400/2
---	--------------