



Kasetti-ruuvitaltanpidin ja hienohampainen suunnanvaihtimella varustettu räikkä "Zyklop Pocket", jossa on 1/4 tuuman kärjet räikän ja magneetin kanssa, Osien lkm: 13



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 676635 13 |
| GTIN | 4013288221834 |
| Tuoteluokka | 63H |

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen Zyklop-räikkä integroidulla kärkimakasiinilla. Magneettinen suorakiinnitys tekee 3/8 tuuman räikästä samalla kärki-räikkäruuvitaltan, jossa on 1/4 tuuman kärkikiinnitys. Vapaasti kääntyvä räikkäpää voidaan kiinnittää 5 määritettyyn asentoon. Hienohampaisessa suunnanvaihtimella varustetussa räikässä on 72 hammasta ja 5°:n palautuskulma.

Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C6,3 Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 675520 koot 1/25; 2/25

Kärjet, pituus 25 mm, E6,3 Pozidriv-ruuveille: 1 kpl nro 675540 koot 1/25; 2/25

Kärjet, pituus 25 mm, C6,3 kuusiokoloruuveille: 1 kpl/koko koot 3; 4; 5; 6

Kärjet, pituus 25 mm, C6,3 Torx®-koloruuveille: à 1 kpl koko TX10; TX15; TX20; TX25

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta |
| Irrotusprofiili | Pozidriv-ruuvitaltta |
| Irrotusprofiili | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Irrotusprofiili | 6-kulmainen ruuvitaltta |
| Valmistajamerkintä | 8009 Zyklon Pocket sarja 1 |
| Kokonaispituus | 133 mm |
| Bit-teräistukka | D 6,3 |
| Tuotetyyppi | Kärkityökalu |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm | 675520 1/25 |
| Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm | 675520 2/25 |
| Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 1/25 mm | 675540 1/25 |
| Kärki Pozidriv-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3BiTorsion Ristikantakoko / Kokonaispituus 2/25 mm | 675540 2/25 |