



Siirtoleukapihdit Joker 6004 Itsestään säätyvät, VDE-eristetty, Tyyppi: XS



Tilaustiedot

Tilausnumero	813750 XS
GTIN	4013288221797
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

- Yhdensuuntaiset, sileät tartuntaleuat.
- Uusi portaaton itsesäätö kuusioruuvien- ja mutterien helpon asettamisen kautta.
- Mekaaninen räikkätoiminto mahdollistaa nopean ja keskeytymättömän ruuvauksen avainta irrottamatta.
- Tartunnan vipumekanismi estää paikaltaan luiskahtamisen ja vioittumisen.
- Palautuskulma on vain 30° leukojen kulmaleveysprismojen ansiosta.

Kappaletestattu työkalu standardin **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** mukaan. Kahvan etupäässä oleva luistosuoja parantaa turvallisuutta. Lisäsuojaus liukutoiminnolla, joka mahdollistaa eristämättömien leukojen kosketuksettoman ja turvallisen avaamisen.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	119 mm
Leukaväli	7 - 10 mm
Leukaväli	1/4 – 3/8 tuuma
Valmistajamerkintä	6004 Joker XS
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Siirtoleukapihdit

