




## Bicycle-sarja 3 41 osaa, Työkalujen lukumäärä: 41



### Tilaustiedot

Tilausnumero	680701 41
GTIN	4013288211248
Tuoteluokka	63H

### Kuvaus

#### Malli:

Polkupyörän työkalusarja, johon kuuluu räikkä, kärki, hylsyavaimia ja kärjenpidin hyvin pienessä tilassa. Täydellinen yleiskäyttöinen kumppani monenlaisiin ruuvauskohteisiin. Laadukas kärjenpidin, jossa on Kraftform Plus -kahva miellyttävää ergonomista työskentelyä varten, jotta vältetään rakkuloita ja kovettumia. Kova tartunta-alue suurta työnopeutta varten, pehmeä tartunta-alue suurta vääntömomentin siirtoa varten. Kärkiräikkä nopeaan työskentelyyn silloin, kun ruuvaaminen koneella tai tavanomaisilla käsityökaluilla ei ole mahdollista puuttuvan tilan vuoksi. Nopea vaihto vastapäivään/myötäpäivään vaihtovivun avulla. Nopea kääntö (peukalolla) räikkäpään pyälletyn reunan ansiosta. Erittäin helppo käyttää myös yhdellä kädellä. Ergonominen räikkäpää/vipu: Kraftform-geometria, jossa on täydellisesti muotoillut kosketuspinnat sormille. Koska kärki kiinnitetään suoraan räikkäpäähän, työkalun matala rakenne mahdollistaa alhaisen työskentelykorkeuden. Pieni 6°:n palautuskulma tarkkaa työskentelyä varten. Vankka muottiintaottu täysteräsrakenne. Kiristysmomentit yli 65 Nm. Rapidaptor-teränpidike, jossa on pikalukitusohjain: voidaan käyttää jatkokappaleena, jolloin pienimpienkin terien vaihto onnistuu salamannopeasti yhdellä kädellä ilman aputyökaluja.

Sitkeänkovat kärjet yleiskäyttöön. Käsi- ja konehylsyvät lähes kaikkiin sovelluksiin. Take it easy -työkalunpaikannin, värikoodit kokojen mukaan – helppoon ja nopeaan tarvittavan työkalun löytymiseen.

Pitävä ote myös rasvaisilla käsillä. Pallon kiinnitysura. Kuusioruuveille ja -muttereille. Valmistettu

mattakromatusta kromivanadiinista. Lasikuituvahvisteisten muovisten rengasrautojen avulla renkaat voidaan irrottaa turvallisesti vanteelta ilman, että vanne vahingoittuu.

**Kuvaus:**

- **Kompakti 41-osainen polkupyörille sopiva ruuvaustyökalusarja, myös liikkuvaan käyttöön.**
- **Käytännöllinen valikoima asennus- ja korjaustöiden itsenäistä suorittamista varten.**
- **Työkalut maantie-, maasto- ja sähköpyörien yleisimpiin ruuviprofiileihin.**
- **Take it easy -työkalunpaikannin: värikoodit koon mukaan.**
- **Tukeva, pintaa vahingoittamaton, kompakti ja kevyt tekstiilipussi.**
- **Sisältää kaksi rengasrautaa lisätoiminnoilla.**

**Etu:**

- **Bicycle-sarja 3 on käytännöllinen valikoima maantie-, maasto- ja sähköpyörien asennus- ja korjaustöiden itsenäistä suorittamista varten. Erityisen käytännöllistä: mukana on tyhjä BitCheck, joka voidaan varustaa matkoja varten yksilöllisesti työkaluilla. Vähemmän painoa pyöräretkille.**
- **Zyklop Mini -kärkiräikällä saavutetaan suuria työnopeuksia. Tähän vaikuttaa osaltaan pyälletty pyörä, joka nopeuttaa ruuvaamista huomattavasti, koska kärkiräikkää tarvitsee käyttää kahvasta vasta, kun ruuvi kiristetään lopullisesti.**
- **Helppo vaihto vasta-/myötäpäivään räikkäpäässä olevalla vivulla.**
- **TZ-terät ovat sitkeänkovia teriä, joissa on vääntöalue. Vääntökärjet vaimentavat vääntömomenttihuippuja vääntöalueella. Näin vältetään ennaikainen kuluminen ja pidennetään kärjen käyttöikä.**
- **Zyklop-hylsy soveltuvat käsikäyttöön ja konekäyttöön (non impact). Niissä on pallon kiinnitysura ja pyällys takapäässä hyvää tarttuvuutta varten käytettäessä käsin. Ne on valmistettu kromivanadiumista, mattakromattu. Take it easy -työkalunpaikannin, värikoodit kokojen mukaan ja kokoleimat – helppoon ja nopeaan tarvittavan hylsyn löytymiseen.**
- **Lasikuituvahvisteisten muovisten rengasrautojen avulla renkaat voidaan irrottaa turvallisesti vanteelta ilman, että vanne vahingoittuu. Nosta rengas vanteelta yhdellä rengasraudalla, kiinnitä se pintaan ja vedä rengas pois vanteelta toisella rengasraudan avulla. Kaksi rengasrautaa voidaan napsauttaa kiinni toisiinsa, joten ne eivät mene helposti hukkaan.**
- **Rengasraudan 9502 1/4 tuuman kuusiokantaan voidaan kiinnittää 1/4 tuuman kärki. Näin ruuviliitosten tekeminen on helppoa.**

**Toimituksen sisältö:**

- 1× kärkiräikkä, 1/4 tuuman kärki-istukka, 87 mm.
- 1× kärjenpidin, 1/4 tuuman kärki-istukka, 50 mm.
- 1× liitinosa, 1/4 tuuman varsi kärjelle ja 1/4 tuuman nelikanta.
- 1× pikavaihde Rapitator-kärjenpidin.
- à 1 hylsyavainkärki 1/4 tuumaa kuusiokannalle AV 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm.
- à 1 kärki 1/4 tuumaa Phillips-ruuveille PH1; PH2; PH3.
- à 1 kärki 1/4 tuumaa Torx®-koloruuveille TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.
- à 1 kärki 1/4 tuumaa urakantaruuveille SL2; SL2,5; SL3; SL4; SL5; SL6; SL8.
- à 1 kärki 1/4 tuumaa kuusiokoloruuveille, kuulapää 2,5; 3; 4; 5; 6 mm

1× rengasrauta 1/4 tuuman kärki-istukka, 105 mm.

1× rengasrauta ja venttiilin ulosvedin, 105 mm.

1× tekstiililaukku

1× tarranauha

## Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	Bicycle-sarja 3
Osien määrä	41
Pakkaus	tekstiililaukku
Irrotusprofiili	Pozidriv-ruuvitaltta
Irrotusprofiili	uraruuvinväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	6-kulmainen ruuvitaltta
Irrotusprofiili	4-kulmainen ruuvitaltta
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsy
Tuotetyyppi	Työkalusarja

## Tarvikkeet

Räikkäävain 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3 ja E 6,3 Tyyppi 1/4	676645 1/4
--	------------