



Siirtoleukapihdit Joker 6004 Itsestään säätävät, VDE-eristetty, Tyyppi: S



Tilaustiedot

Tilausnumero	813750 S
GTIN	4013288221766
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

- Yhdensuuntaiset, sileät tartuntaleuat.
- Uusi portaaton itsesäätö kuusioruuvien- ja mutterien helpon asettamisen kautta.
- Mekaaninen räikkätoiminto mahdollistaa nopean ja keskeytymättömän ruuvauksen avainta irrottamatta.
- Tartunnan vipumekanismi estää paikaltaan luiskahtamisen ja vioittumisen.
- Palautuskulma on vain 30° leukojen kulmaleveysprismojen ansiosta.

Kappaletestattu työkalu standardin **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** mukaan. Kahvan etupäässä oleva luistosuoja parantaa turvallisuutta. Lisäsuojaus liukutoiminnolla, joka mahdollistaa eristämättömien leukojen kosketuksettoman ja turvallisen avaamisen.

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Tekninen kuvaus

Leukaväli	10 - 13 mm
Leukaväli	7/16 – 1/2 tuuma
Valmistajamerkintä	6004 Joker S
Kokonaispituus	155 mm
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Siirtoleukapihdit

