

uvex**Suojakypärä uvex pronamic alpine, Väri: YELLOW**

Tilaustiedot

Tilausnumero	097837 YELLOW
GTIN	4031101959887
Tuoteluokka	04U

Kuvaus

Malli:

Tässä urheilullisessa **monikäyttöisessä kypärässä** yhdistyvät teollisuuskypärän vaatimukset ja kiipeilykypärän ominaisuudet. Pronamic tarkoittaa optimaalista suojausta (**protection**) ja dynamiikkaa (**dynamic**). Kätevä leveyden säätö kumipintaisella pyörällä. Sisäosan portaittainen säätö optimaalista istuvuutta varten. Kypärän sivussa on runsaasti tuuletusaukkoja. Kattavat kiinnitystarvikkeet kypärän lisävarusteille, kuten kasvosuojaimelle, suojalaseille ja otsalampulle. Kevyt ja kulutusta kestävä kuori ABS-muovia. Kylmänkestävyys **enint. -30 °C**.

- **4-pistevyönauha**
- **30 mm Euroslot-kiinnitys**
- **PU-hikinauha**
- **Alasvedetty niskaosa**
- **Kiertolukitus**

Käyttö:

Kunnossapito, telineet, huoltotekniikka, asennus, korkean paikan työt ja pelastustyöt.

Standardi:

DIN EN 392; DIN EN 12492

Tekninen kuvaus

Paino	490 g
Koko	53 - 63 cm
Valmistajamerkintä	pronamic alpine hi-viz keltainen
Leveyden säätö	Kiertosuljin
Väri	keltainen
Kypärän ominaisuudet	Suojausominaisuudet -30 °C:seen saakka
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sulan metallin roiskeilta
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta
Kypärän kuoren materiaali	ISO 9766
Standardi	DIN EN 397
Standardi	DIN EN 12492
Tuotetyyppi	Suojakypärä