

metabo**Akkukäyttöinen poravasara, jossa LiHD-akku KHLTXBL28Q****Tilaustiedot**

Tilausnumero	075560 KHLTXBL28Q
GTIN	4061792218628
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:****Voimapaketit vasaraporaukseen.**

Poravasarassa on tarkka ja suorituskykyinen pneumaattinen iskumekanismi, joka tuottaa iskuja minimaalisella puristuspainella ja maksimaalisella iskuenergialla. **Metabo Quick:** poraistukan nopea vaihto ilman työkaluja.

Yhdistelmävasaran 3 toimintoa: **vasaraporaus, poraus ja talttaus.**

- **Metabo VibraTech (MVT):** terveydelle suotuisa, väsymätön työskentely myös jatkuvassa käytössä.
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)** -täysaaltoelektroniikka työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät vakioina kuormituksen aikana.
- **Turvakytkin:** mekaaninen voimansiirron irtikytkentä poran jumiutuessa turvallista työskentelyä varten.
- **Erittäin kevyt ja kätevä akkuvasara,** jossa on integroitu imuliitäntä.
- **Brushless-teknologia** ja suorituskykyinen iskumekanismi takaavat parhaan mahdollisen poraustehon, tehokkuuden ja käyttöiän.
- **Pölytön poraaminen** kompaktin pölynpoistojärjestelmän ISA 28 avulla (lisävaruste).
- **Valinnainen kierrosluvun ja iskuenergian alentaminen** pehmeämpien materiaalien työstöä varten.
- **Elektroninen pehmeä käynnistys** tarkkaan alkuporaukseen.
- **LED-työvalo** takaa optimaalisen näkymän porauskohteeseen.

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× akku, laturi ja MetaBOX.

Mukana lisäkahva ja porausvyöyden rajoitin. Mukana vasaraistukka ja pikakiinnitystukka.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Työkalunpitimen muoto	SDS Plus
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	28 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Paino ilman akkua	3,4 kg
Valmistajamerkintä	KH 18 LTX BL 28 Q
Akkukapasiteetti	5,5 Ah
Iskuenergia	3 J
Akkutyyppe	Litium-ioni
akun jännite	18 V
Pakkaus	Metabox
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Suurin iskutiheys	4470 min ⁻¹
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	30 mm
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 1000 min ⁻¹
Tuotetyyppe	Poravasara