

metabo**Akkukäyttöinen poravasara, jossa LiHD-akkuKHLTXBL24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	075560 KHLTXBL24
GTIN	4061792218529
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:****Voimapaketit vasaraporaukseen.**

Poravasarassa on tarkka ja suorituskykyinen pneumaattinen iskumekanismi, joka tuottaa iskuja minimaalisella puristusaineella ja maksimaalisella iskuenergialla. Yhdistelmävasaran 3 toimintoa: **vasaraporaus, poraus ja talttaus.**

- **Metabo VibraTech (MVT): terveydelle suotuisa, väsymätön työskentely myös jatkuvassa käytössä.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) -täysaaltoelektronikka työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät vakioina kuormituksen aikana.**
- **Turvakytkin: mekaaninen voimansiirron irtikytkentä poran jumiutuessa turvallista työskentelyä varten.**
- **Erittäin kevyt, kompakti akkuvasara, jossa harjaton moottori, väsymätön poraus kaikissa työasennoissa.**
- **Brushless-teknologia ja suorituskykyinen iskumekanismi takaavat parhaan mahdollisen poraustehon, tehokkuuden ja käyttöiän.**
- **Pölytön poraaminen ulkoisen pölynpoistojärjestelmän ESA plus avulla.**
- **Elektroninen pehmeä käynnistys tarkkaan alkuporaukseen.**
- **LED-työvalo takaa optimaalisen näkymän porauskohteeseen.**

Etu:**Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.**

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× akku, laturi ja MetaBOX.

Mukana lisäkahva ja poraussyvyyden rajoitin.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Työkalunpitimen muoto	SDS Plus
Valmistajamerkintä	KH 18 LTX BL 24
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
Akkutyyppi	Litium-ioni
akun jännite	18 V
Iskuenergia	2,2 J
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	13 mm
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	24 mm
Paino ilman akkua	2,7 kg
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	30 mm
Akkukapasiteetti	4 Ah
Pakkaus	Metabox
Suurin iskutiheys	4750 min ⁻¹
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Tyhjäkäyntikierrosluku	0 - 1280 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Poravasara