

metabo**Kulmahiomakone, Tyyppi: WEV11-125****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077132 WEV11-125
GTIN	4061792176409
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:****Sinä määrittelet rajan – ei koneesi.**

850-1 900 watin laitteista löydät oikean kulmahiomakoneen jokaiseen tarpeeseen ja jokaiseen käyttökohteeseen. Kompakti kulmahiomakone, **jossa nopeuden säätö ja teholuokkansa pienin kahvan ympärystä** täydellisen ergonomian saavuttamiseksi.

- **Metabo S-Automatic mekaaninen turvakytin: vähentää takaisinpotkuja laikan jumiutuessa.**
- **Elektroninen ylikuormitussuojaus, pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistysuojaus.**
- **Vaihdekoteloä voi kääntää 90° kerrallaan vasemmalle vasenkätiseen käyttöön tai irrottamista varten.**
- **Vakiona pysyvä kierrosluku kuormitettuna.**
- **Väsymätön: Kompakti kulmahiomakone, jossa nopeuden säätö ja teholuokkansa pienin kädensijan ympärys täydellisen ergonomian saavuttamiseksi.**
- **Pidempi käyttöikä, enemmän vääntöä: Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuojaus, jopa 20 % suurempi ylikuormituksen kesto ja 50 % suurempi vääntömomentti.**
- **Metabo M-Quick -järjestelmän ansiosta laikan vaihtaminen onnistuu nopeasti ja ilman työkaluja yhdellä painikkeen painalluksella.**
- **Suojahuppu, joka voidaan säätää ilman työkaluja; voidaan kiinnittää itsevarmisteisesti.**
- **Poiskytkentähiiliharjat moottorin suojaamiseksi.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää kieroutumattoman suojakuvun, kiinnityssarjan, lisäkahvan ja kaksireikäavaimen.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Kiinnityskierre	M14
Valmistajamerkintä	WEV 11-125 Quick
Paino	2,1 kg
pehmeä käynnistys	kyllä
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Kaapelin pituus	4 m
Erytis ominaisuus	Pikavaihtojärjestelmä
Tehonkulutus	1100 W
Tyhjäkäyntikierrosluku	2800 - 10500 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone