

metabo**Akkukäyttöinen kulmahiomakone, mukana akku, Tyyppi: WL9-125**

Tilaustiedot

Tilausnumero	077127 WL9-125
GTIN	4061792225633
Tuoteluokka	03D

Kuvaus

Malli:

Kestävä 18 V:n kulmahiomakone, jossa vahva moottori ja ohut muotoilu.

- **Metabo Quick** laikan vaihtamiseen ilman työkalua pikakiinnitysmutterin avulla.
- **Suojahuppu**, joka voidaan säätää ilman työkaluja; voidaan kiinnittää itsevarmisteisesti.
- **Elektroninen turvakatkaisu**: vähemmän takapotkuja laikan jumiutuessa – suojaa käyttäjää tehokkaasti.
- **Elektroninen pehmeä käynnistys** takaa nykäyksettömän käynnistyksen.
- **Uudelleenkäynnistys suojaus**: estää tahattoman käynnistyksen akun vaihtamisen jälkeen.

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.

Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana akku, laturi ja metaBOX. Sisältää suojahupun, tukilaipan, pikakiinnitysmutterin, lisäkahvan ja 3× litiumakkua.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870 – 073890.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	W 18 L 9-125 Quick
--------------------	--------------------

Sisältyvien akkujen lukumäärä	3
Paino ilman akkua	1,6 kg
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Paino	2,3 kg
Varokytin	ei
Pakkaus	Metabox
pehmeä käynnistys	kyllä
Akkutyyppe	Litium-ioni
Paino sisältää akun	2,3 kg
Takaiskupysäytys	kyllä
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Tyyppi CAS 18 V
Akkukapasiteetti	4 Ah
akun jännite	18 V
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Enimmäiskierrosluku	8500 min ⁻¹
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	5 m/s ²
Ylikuormitussuoja	kyllä
Tuotetyyppe	Kulmahiomakone

Tarvikkeet

AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 5,2 Ah	073870 5,2
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 4 Ah	073870 4
AkkupakettiLi-Power Akkukapasiteetti 2 Ah	073870 2
Akun latauslaite Tyyppi ASC55	073890 ASC55