

metabo**Kulmahiomakone, Tyyppi: WEV15-125****Tilaustiedot**

Tilausnumero	077132 WEV15-125
GTIN	4007430243751
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:****Sinä määrittelet rajan – ei koneesi.**

850-1 900 watin laitteista löydät oikean kulmahiomakoneen jokaiseen tarpeeseen ja jokaiseen käyttökohteeseen. Kestävä, **suurivääntömomenttinen kulmahiomakone** nopeuden säädöllä takaa työn nopean edistymisen.

- **Metabo S-Automatic mekaaninen turvakytkin: vähentää takaisinpotkuja laikan jumiutuessa.**
- **Elektroninen ylikuormitussuojaus, pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistyssuojaus.**
- **Vaihekoteloä voi kääntää 90° kerrallaan vasemmalle vasenkätiseen käyttöön tai irrottamista varten.**
- **Vakiona pysyvä kierrosluku kuormitettuna.**
- **Erittäin pitkä käyttöikä äärimmäisissä käyttökohteissa: Kestävä, erittäin korkeavääntömomenttinen kulmahiomakone, nopeuden säätö ja luokkansa suurin tehoteho takaa työn nopean edistymisen.**
- **Pidempi käyttöikä, enemmän vääntöä: Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuojus, jopa 20 % suurempi ylikuormituksen kesto ja 50 % suurempi vääntömomentti.**
- **Metabo M-Quick -järjestelmän ansiosta laikan vaihtaminen onnistuu nopeasti ja ilman työkaluja yhdellä painikkeen painalluksella.**
- **Suojahappu, joka voidaan säätää ilman työkaluja; voidaan kiinnittää itsevarmisteisesti.**
- **Tärinää vaimentava lisäkahva Metabo VibraTech (MVT).**
- **Poiskytkentähiiliharjat moottorin suojaamiseksi.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää kieroutumattoman suojakuvun, kiinnityssarjan, lisäkahvan ja kaksireikäavaimen.

Tekninen kuvaus

Paino	2,5 kg
Erityisominaisuus	Pikavaihtojärjestelmä
Kiinnityskierre	M14
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
Valmistajamerkintä	WEV 15-125 Quick
Kaapelin pituus	4 m
pehmeä käynnistys	kyllä
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
Tehonkulutus	1550 W
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tyhjäkäyntikierrosluku	2800 - 11000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone